

**CCMT 09T302, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260194 CA115P |
| GTIN | 4960664045334 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 3 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 09T302 |
| Hlavné použitie | P |
| Lamač triesok | GK |
| Rezný materiál | HM |
| Typ | CA115P |
| Podmienka rezu | kontinuálny |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm |
| Tolerancia | M |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 90 - 340 m/min |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |