

**DCMT 070202, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260481 CA115P
GTIN	4960664045808
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Typ	CA115P
Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Lamač triesok	GK

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 340 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie