


Garant**DC.T 070202, Typ: HB7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260449 HB7310
GTIN	4045197669308
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AM
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Typ	HB7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 070202
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie