


**TNMG 160404, Typ: KW10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251582 KW10
GTIN	4960664220847
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	AH
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 400 m/min
Hlavné použitie	N
Hĺbka rezu a_p	1 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	KW10
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie