



## Akumulátorový LED reflektor, Příkon: 39



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081285 39
GTIN	5708997362051
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

Robustný LED reflektor s hliníkovým krytom odolným proti nárazom a gumovou ochrannou hranou.

- **Mäkké svetlo bez oslnenia, s nízkym výskytom tieňov a nízkou produkciou tepla.**
- **Vysoký svetelný výkon, nízka spotreba energie.**
- **Schválené na použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch.**

**Akumulátorový reflektor NOVA „For Life“** s integrovanou rukoväťou a 5-stupňovou funkciou stmievania.

- **Nový aktualizovaný dizajn s vysoko účinnými multi-LED diódami.**
- **Nová funkcia OptiLight pre optimalizovaný svetelný výkon a vynikajúci čas svietenia.**
- **Kompaktný a odolný pre náročné pracovné prostredie.**

Vďaka duálnemu systému sa dá používať ako mobilný akumulátorový reflektor, ako aj so sieťovým káblom.

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky.

## Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Celková výška	275 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Svetelný tok	600 - 6000 lm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Príkon	39 W
Celková dĺžka	275 mm
Celková šírka	92 mm