

**LED reflektor, 230 V, Príkon: 43W****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081245 43
GTIN	5708997362037
Trieda položky	08C

Popis**Prevedenie:**

Robustný LED reflektor s hliníkovým krytom odolným proti nárazom a gumovou ochrannou hranou.

- **Mäkké svetlo bez oslnenia, s nízkym výskytom tieňov a nízkou produkciou tepla.**
- **Vysoký svetelný výkon, nízka spotreba energie.**
- **Schválené na použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch.**

LED reflektor NOVA „For Life“ s integrovanou rukoväťou a 5-stupňovou funkciou stmievania.

- **Nový aktualizovaný dizajn s vysoko účinnými multi-LED diódami.**
- **Nová funkcia OptiLight pre optimalizovaný svetelný výkon a vynikajúci čas svietenia.**
- **Kompaktný a odolný pre náročné pracovné prostredie.**

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Technický opis

Celková výška	262 mm
Celková šírka	87 mm
Svetelný tok	600 - 6000 lm
Pripojovací kábel Dĺžka	5 m

Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Celková dĺžka	267 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Hmotnosť	2660 g
Atribút Názov produktu	230 V
Druh produktu	Reflektor