

Kalibračný krúžok pre správne rozmery, Typ: E



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484037 E
GTIN	4067263129806
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Z prvotriednej kalibračnej ocele, kalenej, odľahčenej, brúsenej a jemne lapovanej. Krúžky s medzirozmerom a prispôsobením ISO, napr. č. 484037 **5,56 h6** alebo číselnou toleranciou, napr. č. 484037 **28 + 0,01 / -0,02**.

S prídavkom na opotrebovanie.

Použitie:

Hladké krúžky na kalibrovanie vonkajšieho priemeru.

Norma:

Nach DIN 2250-G.

Upozornenie:

Pri objednávke uveďte presný menovitý rozmer \varnothing s tolerančným poľom (a – zc) a kvalitu (6 – 13) alebo číselnú toleranciu (\pm). Kalibre pre základný stupeň tolerancie 5 a jemnejšie tolerancie možné na vyžiadanie.

Technický opis

Norma	DIN 2250-G
Materiál	Kalibračná ocel'

Menovitý rozmer	20 - 24,999 mm
Tolerančné pole	a
Tolerančné pole	b
Tolerančné pole	c
Tolerančné pole	d
Tolerančné pole	e
Tolerančné pole	f
Tolerančné pole	fg
Tolerančné pole	g
Tolerančné pole	h
Tolerančné pole	j
Tolerančné pole	k
Tolerančné pole	m
Tolerančné pole	n
Tolerančné pole	p
Tolerančné pole	r
Tolerančné pole	s
Tolerančné pole	t
Tolerančné pole	u
Tolerančné pole	v
Tolerančné pole	x
Tolerančné pole	y
Tolerančné pole	cd
Tolerančné pole	ef
Tolerančné pole	js
Tolerančné pole	z
Tolerančné pole	za
Tolerančné pole	zb
Tolerančné pole	zc

Kvalita	6
Kvalita	7
Kvalita	8
Kvalita	9
Kvalita	10
Kvalita	11
Kvalita	12
Kvalita	13
Kalibrácia	L7
Druh produktu	Nastavovací krúžok

Služby

Kalibrácia Nastavovací krúžok Maximálny Ø 50	028400 50
Kalibrácia DAkkS Nastavovací krúžok Maximálny Ø 50	028470 50