

**DC.T 070204, Typ: CA510**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260382 CA510
GTIN	4960664697557
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	HQ
Hlavné použitie	P
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie