

**Rezné vložky HELIGRIP, IC830, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 3/0,3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273411 3/0,3
GTIN	7291075482690
Trieda položky	26C

Popis**Prevedenie:**

Optimalizované tvárnenie triesok a kontrola triesok.

Použitie:

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné vložky HELIGRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

Vhodné pre:

Držiak rezných platničiek č. 273766 – 273768.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,4 - 1,8 mm
Posuv pre sústruženie	0,14 - 0,18 mm/ot,
Posuv pre zapichovanie	0,07 - 0,11 mm/ot,
INSL	15,8 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm

Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	T
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Typ	IC830
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov