


**Rezné vložky HELIGRIP, IC830, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 4/0,4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273411 4/0,4
GTIN	7291075488401
Trieda položky	26C

Popis**Prevedenie:**

Optimalizované tvárnenie triesok a kontrola triesok.

Použitie:

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné vložky HELIGRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

Vhodné pre:

Držiak rezných platničiek č. 273766 – 273768.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Šírka zápichu w	4 mm
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 2,4 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
Posuv pre sústruženie	0,18 - 0,24 mm/ot,
INSL	19 mm
Uhlový Polomer r	0,4 mm

Posuv pre zapichovanie	0,09 - 0,15 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	T
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Typ	IC830
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov