

Garant**technická fréza GARANT Master UNI – stredný, HM, Typ: D1210**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	543220 D1210
GTIN	4067263117902
Trieda položky	51D

Popis

Prevedenie:

Inovatívna geometria zubov umožňuje vysoký rezný výkon s extrémne hladkým chodom a zároveň veľmi dobrou ovládateľnosťou. Extra stabilná stopka s \varnothing 8 mm.

Vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky) sa pri hrubovacích a dokončovacích operáciách dosahuje vysoká kvalita povrchu.

- **Vysoký úber materiálu.**
- **Tichý chod.**
- **Nízka tepelná záťaž, dlhá životnosť, zlepšené odvádzanie triesok.**
- **Univerzálne použiteľné na ocel, INOX, hliník.**

Frézovacie kolíky **GARANT** sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších strojoch CNC. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená z karbidu.

Použitie:

Na frézovacie práce s najvyšším namáhaním.

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, zváracie práce ako aj opracovanie povrchov.

Upozornenie:

Materiály so zlou tepelnou vodivosťou: Znížte rýchlosť, aby ste zabránili sfarbeniu frézy na modro a rozmazaniu.

Technický opis

Celková dĺžka	50 mm
---------------	-------

Ø hlavy	12 mm
Ø stopky	8 mm
Popis tvaru	guľa
Dĺžka hlavy	10 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	technická fréza