

**TNMG 160404, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251582 CA510
GTIN	4960664699193
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1 - 4,5 mm
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	PS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie