

**TNMG 160408, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251583 CA6525
GTIN	4960664472079
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	MS
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie