


**TNMG 160408, Typ: KW10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251583 KW10
GTIN	4960664220861
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	N
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 400 m/min
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	AH
Hĺbka rezu a_p	1 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	KW10
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie