

**Garant****DC.T 11T304, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260462 HB7020
GTIN	4045197699725
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie