

**DCMT 070202, Typ: CA525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260481 CA525
GTIN	4960664680061
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Lamač triesok	GK
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Typ	CA525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie