

**DCMT 070202, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260481 CA6525
GTIN	4960664491988
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	GK
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie