

**DC.T 11T308, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260492 CA6525
GTIN	4960664492053
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	GK
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie