

Garant**Rezná vložka, Ø: 0,3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	237621 0,3
GTIN	4045197681423
Trieda položky	29W

Popis

Použitie:

Na vŕtacie mikrohlavice. Ø stopky 4 mm pre upnutie priamo na hlave č. 237490 a 237493.

Technický opis

Ø stopky	4 mm
Ø	0,3 mm
Dĺžka L	1,2 mm
Ø rozsahu vretena	0,3 - 0,7 mm
Druh produktu	Vŕtávací nástroj

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	240	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	240	N
Hliník > 10 % si	vhodný	240	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P

Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	80	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	70	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	60	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	110	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	90	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	150	K
CuZn	vhodný	290	N
Grafit, GRP, CFRP	vhodný	100	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		