

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami
Kombinovaná stopka, 5×D, Ø DC: 21,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 234015 21,5 |
| GTIN | 4045197697141 |
| Trieda položky | 21S |

Popis**Prevedenie:**

Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.

Tolerancia otvorov: -0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

Použitie reklamného textu:

S vymeniteľnými doštičkami č. GG2340 - GG2389.

Odporúčanie:

Pri vrtaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

Upozornenie:

Ďalšie medzirozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---|----------------------|
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Úžitková dĺžka L ₁ | 110 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 070306 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
| Ø stopky D _s | 25 mm |
| Dĺžka stopky L _s | 56 mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Séria | Elektrická vŕtačka |
| Menovitý-Ø D | 21,5 |
| pre Ø palca | 27/32 palec |
| Maximálna hranica prestavenia V_{max} | 0,25 mm |
| Dĺžka previsu L_A | 129 mm |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6535 |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6640 |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB630 |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6810 |
| Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D |
| Stopka | ISO 9766 |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienenčne |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienene |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie |
| Použite vrtáka | podmienené vŕtanie vo zväzku |
| Použite vrtáka | podmienené šikmý výstup |
| Použite vrtáka | podmienené strediace vŕtanie |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP1 | 239700 6IP1 |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,0 | 211750 1,0 |