

**metabo****Hranová fréza ručne vedená, Typ: KFMV17-15F****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078126 KFMV17-15F
GTIN	4061792261815
Trieda položky	03D

**Popis****Prevedenie:**

One-touch Controller. Patentované nastavenie hĺbky frézovania bez použitia nástrojov v krokoch po 0,1 mm. Aretačné body pre krátke časy nastavenia, aby sa zabránilo nežiaducemu nastaveniu hĺbky frézovania pri práci. Presné nastavenie uhla skosenia priamo pomocou vodiacich dosiek. Univerzálna frézovacia hlava s tromi karbidovými vymeniteľnými doštičkami pre všetky uhly úkosu od 0 – 90°. Kontrolovaná práca vďaka veľkým vodiacim doskám. Dorazový valec na vedenie na rúrkach pre jednoduchú prípravu zvarového švu. Nastaviteľná rukoväť luku bez použitia nástrojov pre bezpečné a rovnomerné vedenie. Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť. Celohriadeľová elektronika Vario-Constamatic (VC) s nastavovacím kolieskom, na prácu pri rýchlostiach vhodných pre materiál, ktoré zostávajú pri zaťažení takmer konštantné. Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu. Ochrana používateľa bočnými doskami na odvádzanie triesok. S metaBOXom, inteligentným riešením na prepravu a skladovanie, ilustračná snímka.

Hranová fréza na kov pre výšky skosených hrán do 15 mm pri príprave zvaru.

- **Nastavenie hĺbky úkosu bez použitia náradia v odstupňovaní po 0,1 mm. (Od 0 mm do 15 mm)**
- **Presné nastavenie uhla úkosu.**
- **Kontrolovaná práca cez veľkoplošné vodiace doštičky.**
- **Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu.**

Na vytvorenie skosených hrán a polomerov na plochých materiáloch, plechoch a nádobách, vnútorných a vonkajších hrán, obrysov, ako aj na zaoblenie vyvrtaných otvorov.

**Rozsah balenia:**

3 karbidové vymeniteľné doštičky Universal, dorazové koliesko, 2 skrutkovače, otvorený kľúč OK 10, rukoväť, metaBox. 3 otočné platničky z tvrdokovu Universal, dorazové koliesko, žehličková rukoväť a metaBOX 185 L.

**Upozornenie:**

Požadované príslušenstvo nájdete pod č. 078132 a 078134.

**Technický opis**

Počet otáčok na voľnobeh	6200 - 12000 min <sup>-1</sup>
max výška skosenia 45°	15
Uhol úkosu	0 - 90 Stupeň
Odstupňovanie nastavenia hĺbky frézovania	0,1 mm
Menovité napätie	230 V
Menovitý výkon	1700 W
max šírka skosenia 45°	21
Hmotnosť	6,3 kg
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Výstupný výkon	880 W
Dĺžka kábla	3,9 m
Príkon	1700 W
Ø podperných podložiek	100 mm
Balenie	Metabox
Druh produktu	Fréza

**Príslušenstvo**

Akumulátorová hranová frézaručne vedená Typ AKFH18-5AS

078123 AKFH18-5AS