

**Otočná rezná platnička na sústruženie DNGA 150604, CBN (0°), Typ: ME****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255630 ME
GTIN	4960664507276
Trieda položky	25H

**Popis****Prevedenie:**

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**. MultiEdge; 2, príd. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicike.

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 200 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Prevedenie rezných hrán	ME
Typ	KBN25M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNGA 150604
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN25M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	podmienene vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
suché	vhodný		