

**Garant****TK vrták Weldon GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 9,4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 123026 9,4    |
| GTIN             | 4045197846655 |
| Trieda položky   | 11E           |

**Popis****Prevedenie:**

Vyvinuté na použitie pri **velmi vysokých rezných rýchlostiach**. Veľmi vhodné pre stroje s **malým príkonom** a vysokými otáčkami.

- **Výrazné zníženie rezných síl vďaka špeciálnej geometrii britov.**
- **Obliečka pre najlepšiu odolnosť voči opotrebovaniu aj pri vysokých procesných teplotách.**
- **Leštené drážky na triesky pre dobrý odvod triesok.**

**Úzke priečne ostrie a zvláštne usporiadanie 4 vodiacich fazetok** zaručujú **vysokú presnosť polohovania a líčovania**. Optimalizovaná mikrogeometria pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

**Upozornenie:**

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Technický opis**

|  |               |
|--|---------------|
| Počet rezných hrán Z                     | 2             |
| Dĺžka napínacích drážok $L_c$            | 95 mm         |
| Ø stopky $D_s$                           | 10 mm         |
| Norma                                    | Výrobná norma |
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania $l_2$ | 80,9 mm       |
| Tolerancia menovitého Ø                  | h7            |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,18 mm/ot,   |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Menovité -Ø D <sub>c</sub> | 9,4 mm           |
| Celková dĺžka L            | 142 mm           |
| Séria                      | Master Steel     |
| Povrchová úprava           | TiAlN            |
| Rezný materiál             | VHM              |
| Prevedenie                 | 8xD              |
| Uhol špičky                | 135 Stupeň       |
| Stopka                     | DIN 6535 HB s h6 |
| Vnútorne chladenie         | áno, pri 25 bar  |
| Stratégia obrábania        | HPC              |
| Pološtandard               | áno              |
| Farebný krúžok             | zelená           |
| Druh produktu              | Špirálový vrták  |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 195            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 150            | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 135            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 125            | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 80             | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 65             | M       |
| GG                            | vhodný            | 120            | K       |
| GGG                           | vhodný            | 115            | K       |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| mokrý maximum                 | vhodný            |                |         |
| mokrý minimálne               | vhodný            |                |         |

