

**TNGA 160404, KBN25M, Typ: ME****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255658 ME
GTIN	4960664507559
Trieda položky	25H

Popis**Prevedenie:**

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT. MultiEdge; 2, príd. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 200 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Prevedenie rezných hrán	ME
Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	KBN25M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Rezný materiál	CBN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNGA 160404
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	KBN25M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	podmienene vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
suché	vhodný		