

**MIRKA****Excentrická brúska DEROS II, Typ: 625****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077335 625
GTIN	6416868231274
Trieda položky	07E

**Popis****Prevedenie:**

Excentrická brúska s **bezkefkovým elektromotorom bez sieťovej časti**.

- **Nízka spotreba energie. Mimoriadne kompaktný, tichý, ľahký a výkonný.**
- **O 20 % výkonnejší motor ako DEROS I, udržuje konštantnú rýchlosť pri veľkom zaťažení.**
- **Pripojenie WLAN a rozšírené pripojenie Bluetooth.**
- **RPM LED displej na ovládači rýchlosti + vypínač a obmedzenie rýchlosti.**
- **Je možné externé odsávanie.**

**Použitie:**

Úberové práce (hrubé brúsenie, stredné brúsenie, jemné brúsenie) na dreve, kove, laku. Ideálne na spracovanie ťažko prístupných alebo profilovaných plôch pri vlhkom aj suchom brúsení.

**Upozornenie:**

Vhodný brúsny kotúč so 6 otvormi výrobok č. 567775, s 15 otvormi výrobok č. 567558 a ABRANET výrobok č. 567800.

Zodpovedajúci oporný tanier, číslo výrobku 567990 veľ. 150.

**Technický opis**

Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Ø brúsneho taniera	150 mm
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Miera kmitania	4000 - 10000 min <sup>-1</sup>
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Séria	DEROS II
Hmotnosť	1 kg
Zdvih kmitavého obvodu	2,5 mm
Príkonnosť	400 W
Druh produktu	Excentrická brúska

## Príslušenstvo

Oporný tanier PU s multidierovaním, Vonkajší Ø 150	567990 150
--	------------