

Mitutoyo**Lineárne meradlo, Efektívna meracia dĺžka L₀: 100mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	499241 100
GTIN	4550501371438
Trieda položky	44D

Popis

Prevedenie:

- **S absolútnym meracím systémom.**
- **Po zapnutí sa zobrazí aktuálna poloha, čím odpadá časovo náročné nastavenie do referenčných bodov.**
- **Jednoduchá montáž a inštalácia.**
- **Odolné voči vode, oleju a prachu na základe elektromagnetickej indukcie.**

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Na presné zaznamenávanie a polohovanie axiálnych nastavení, napr. na frézach, sústruhoch, polohovacích stoloch alebo meracích prístrojoch. Vhodné aj na nastavovanie obrábacích strojov na digitálne zobrazovanie.

Upozornenie:

Môže sa používať len v spojení so zobrazovacím prístrojom č. 499356.

Technický opis

Dĺžka kábla	3,5 m
Šírka	22 mm
Presnosť merania (20°)	5 μm
efektívna meracia dĺžka L ₀	100 mm

Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Stredný vzdialenosť otvorov L ₂	258 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálna dráha meracej hlavy L ₁	120 mm
Celková dĺžka L ₃	278 mm
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Lineárne meradlo

Príslušenstvo

Digitálne zobrazovacie zariadenie Počet zobrazených osí 2	499356 2
Digitálne zobrazovacie zariadenie Počet zobrazených osí 3	499356 3