



Zverák na brúsenie a kontrolu s vretenom, Šírka čelustí A: 45mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	363550 45
GTIN	4045197313553
Trieda položky	38F

Popis

Prevedenie:

· **Oceľ kalená; na všetkých stranách precízne obrúsená.**

Pracovné použitie na 4 rôznych stranách (základné, čelné a bočné plochy).

S vodorovne **zabrúsenou prizmou**.

Funkcia:

Vťahovací systém – pohyblivá čelusť je vďaka upínaciemu tlaku vťahovaná smerom dolu, čím je vylúčené zdvihnutie alebo chvenie obrobku počas obrábania.

Použitie:

Na **presné obrábanie podľa mierky a kontrolovanie**.

Presnosť:

Do **0,003 mm** / 100 mm (presnosť systému).

Rozsah balenia:

Vrátane ovládacej kľuky.

Technický opis

maximálny rozsah upínania b	65 mm
Hmotnosť	1,3 kg
Celková dĺžka a	150 mm
Šírka čelustí A	45 mm
Výška čelusti C	20 mm

Celková šířka B	45 mm
Druh produktu	Zverák na kontrolu