

Garant**Stopková závitová fréza GARANT Master TM so zahlbovacím stupňom 1,5×D, AlTiN, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139666 M5
GTIN	4067263128533
Trieda položky	11D

Popis**Prevedenie:**

Závitová fréza na TK s **nerovnomerným rozložením rezných hrán a zvýšeným počtom rezných hrán**. Vďaka **nerovnomerným rozložením rezných hrán** sa dosiahne **mimoriadne plynulý chod** a **vysoká životnosť náradia**.

Novovyvinutá univerzálna geometria a **vysokovýkonná povrchová úprava** pre použitie so širokým spektrom materiálov.

- **Výrazne znížené vibrácie v dôsledku nerovnomerného rozloženia rezných hrán.**
- **Zvýšený počet rezných hrán.**
- **HiPIMS povrchová úprava najnovšej generácie na báze AlTiN.**
- **Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.**

Výhoda:

Zahlbovací stupeň na strane stopky na zahlbenie 90° na zahlbovanie a frézovanie závitov v jednom pracovnom kroku.

Upozornenie:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.

Tvar **HB**: objednávajte s č. **139666 + 129100 HB**.

Tvar **HE**: objednávajte s č. **139666 + 129100 HE**.

Technický opis

Vnútorne chladenie	áno
Počet zubov Z	4
Naprogramovaná hodnota pre pokles L ₁	8,37 mm
Dĺžka britov L _c	7,57 mm

Posuv f_z v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Ø hrdla D_1	5,5 mm
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	0,8 mm
Hĺbka závitov	7,57 mm
Dĺžka stopky L_s	39,28 mm
Celková dĺžka L	58 mm
Menovité -Ø D_c	3,9 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Veľkosť závitov	M5
Ø závitov	5 mm
Povrchová úprava	AlTiN
Druh závitov	M
Druh závitov	M-LH
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Závit-norma	DIN 13
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Použitie pri type otvora	až 1,5xD pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvora	do 1,5xD pri slepom otvore
Členenie britov	nerovnaké
Uhol úrovne zahĺbenia	90 Stupeň
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	zelená
Vonkajšie/vnútorne použitie	vnútorný
Séria	Master TM
Druh produktu	Závitová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	220	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	220	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	45	H
TOOLOX 33	vhodný	85	H
TOOLOX 44	vhodný	50	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	82	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	75	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	120	K
CuZn	vhodný	200	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

Brúsenie stopky Typ HE

129100 HE