

Garant**Kotúčová fréza so závitom Šírka $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 63mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218544 63
GTIN	4045197850010
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

Použitie:

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

Upozornenie:

Možné je objednať kotúčovú frézu do $\varnothing D = 200$ mm.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. IP15**.

Technický opis

maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	14 mm
Montážny závit M	M16
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	SNHX
\varnothing rezných hrán D_c	63 mm

Ø D ₂	29 mm
Celková dĺžka L _{celk}	35 mm
Počet otočných rezných platničiek	6
Šírka a _p	6 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Vnútorné chladenie	nie
Výmena nástrojov	PowerCard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SN.. 1203
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219950
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP