

Garant**Kotúčová fréza so závitom Šírka $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 218544 80 |
| GTIN | 4045197850027 |
| Trieda položky | 210 |

Popis**Prevedenie:**

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

Použitie:

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

Upozornenie:

Možné je objednať kotúčovú frézu do $\varnothing D = 200$ mm.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. IP15**.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|---------|
| \varnothing rezných hrán D_c | 80 mm |
| $\varnothing D_2$ | 29 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | SNHX |
| maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$ | 22,5 mm |
| $\varnothing D_1$ h6 | 17 mm |
| Celková dĺžka L_{celk} | 35 mm |

| | |
|---|-----------------------|
| efektívny počet rezných hrán Z_{eff} | 4 |
| Montážny závit M | M16 |
| Počet otočných rezných platničiek | 8 |
| Šírka a_p | 6 mm |
| Prevedenie stopky | so závitom |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SN.. 1203 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219950 (IP15; 2,2 Nm) |
| Druh produktu | Kotúčová fréza |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne | 219950 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2 | 211750 2,2 |