

Garant**60° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216552 20
GTIN	4045197851758
Trieda položky	210

Popis**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,0** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Ø stopky D _s h6	25 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Dĺžka výčnelku L ₁	39 mm
vhodná otočná rezná platnička	260986 HB725-1
Ø D	20 mm
Celková dĺžka L _{celk}	100 mm
maximálny Ø skosenia D _{max}	35 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol skosenia smerom vpred	60 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 3,0

211750 3,0

Upínacia skrutka

219844