


Jemná nastavovacia hlava KOMET® M03Speed, Ø Dmin: 24,8mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	238370 24,8
GTIN	4047109074613
Trieda položky	24I

Popis
Prevedenie:

- **Dynamické vyváženie v posúvači pre najvyššie otáčky.**
- **Modulárna konštrukcia systému.**
- **Jemné nastavenie bez dodatočného upínania.**
- **S pripojením ABS® pre najvyššiu presnosť výmeny.**
- **Rýchle hrubé nastavenie posunutím sústružníckeho noža.**
- **Vnútorňý prívod chladiva cielený na reznú hranu.**
- **Najnižšie kroky prísuvu im rozsahu µm, vrátane rozsahu presného nastavenia od 0,25 do 0,6 mm v Ø, v závislosti od rozsahu otáčania.**
- **Kroky jemného nastavenia sú 0,002 mm na dielik v Ø.**
- **Vďaka vysokému rozlíšeniu bezproblémové nastavenie, príp. čitateľnosť bez nónia.**

Upozornenie:

Prídavné držiaky čepelí, napr: na obrábanie dozadu a s inými uhlami = 15°, 30°, 45° sú k dispozícii v krátkom čase.

Výmenný mostík, nosič čepelí a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.

Technický opis

minimálny Ø D _{min}	24,8
Jemné nastavenie v Ø	0,25 mm
Hrubé prestavenie S	4,5 mm
ABS® Ø stopky D _s	25
Držiak doštičiek	238355 24,8

maximálne otáčky	40000 min ⁻¹
Ø obežnej dráhy D2 Spracovanie dopredu	24,5 mm
Úžitková dĺžka L ₁	39,9 mm
Ø rozsahu vretena	24,8 - 33 mm
Stopka	ABS
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Použite vrtáka	šikmý výstup
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiaci nástroj

Príslušenstvo

Držiak doštičiek 90° KOMET® pre M03SpeedDopredu
Vhodné pre veľkosť M03 24,8

238355 24,8