

**Nástavec KOMET® na jemné vyvrtávanie M302, Typ: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	238310 10
GTIN	4047109082359
Trieda položky	24J

Popis**Prevedenie:**

Vhodné výrobky: č. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M a 268878 BK8425.

Upozornenie:

Použitie s vhodnou jemnou nastavovacou hlavicoú B301. Vhodné otočné rezné doštičky W30 ľavé a W30/W57 v neutrálnej verzii.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239653 6IP
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TO.X 06T1..
vhodné pre jemnú nastavovaciu hlavicu č. 238301	29,5; 35,5
Hrubé prestavenie S	3,5 mm
Vonkajší Ø D ₁	10 mm
Úžitková dĺžka L ₁	28,5 mm
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
6IP

674252 6IP

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP

239653 6IP

Čepel' 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50