



Hrubovací brúsny kotúč SG-STEEL, Ø kotúče×šírka kotúča: 230X7mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	560430 230X7
GTIN	4007220470169
Trieda položky	55S

Popis

Prevedenie:

- Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôbené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.
- Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)
- Uhol brúsenia 20° až 30°
- Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.

Tvrдый hrubovací brúsny kotúč (tvrdosť R) **výkonovej línie SG pre ocel'** s vysokým obrusovacím výkonom a veľmi dobrou životnosťou.

Špecifikácia: A24R-SG-STEEL.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Šírka kotúča	7 mm
maximálne otáčky	6600 min ⁻¹
Ø kotúčov	230 mm

Skratka pre brúsivo	A
Špecifikácia	A24R-SG
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		