

**VNGA 160404, KBN25M, Typ: MET****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255678 MET
GTIN	4960664507733
Trieda položky	25H

**Popis****Prevedenie:**

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2, príp. 3 rezné hrany na každej otocnej platničke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 180 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 0,3 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Prevedenie rezných hrán	MET
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	KBN25M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNGA 160404
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN25M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	podmienene vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
suché	vhodný		