

**TNGA 160408, KBN05M, Typ: ME****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255661 ME
GTIN	4960664599158
Trieda položky	25H

**Popis****Prevedenie:**

**CBN** vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT. MultiEdge; 2, príd. 3 rezné hrany na každej otocnej platnici.

**Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 200 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Prevedenie rezných hrán	ME
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	KBN05M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Rezný materiál	CBN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNGA 160408
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	KBN05M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
suché	vhodný		