



Oxidový keramický honovací kameň Degussit jemný (F), Dĺžka×šírka: 150X25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	558985 150X25
GTIN	4045197407351
Trieda položky	53D

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne vysoká tvrdosť z vysoko sintrovanej keramiky oxidu hlinitého bez spojivového materiálu udelí jemným brúsnym nástrojom prednostnú hranovú a profilovú odolnosť (syntetický rubín) pre výbornú povrchovú kvalitu.

Jemné **brúsne kamene** zo spekaného rubína v zrnitosti:

jemné (F) (Ra cca 1 μ , zodpovedá približne zrnitosti 2000).

Použitie:

Pre všetky presné práce vo výrobe nástrojov a foriem, v jemnej mechanike, optickom a sklárskom priemysle, výrobe porcelánu atď. Na vytvorenie faziet, zárezov a na zmenu formy.

Technický opis

Stupeň jemnosti	jemná
Výška	15 mm
Dĺžka	150 mm
Zrnitosť	2000
Šírka	25 mm
Séria	Degussit®
Brusivo	Oxid hlinitý - keramika
Druh produktu	Obťahovací kameň

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		