

Diamantový peelingový tanier v koženom obale, Skrátené označenie brusiva / zrnitosť μm : D25



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	559100 D25
GTIN	2050001025418
Trieda položky	56Z

Popis

Prevedenie:

Rovnomerne rozmiestnená diamantová vrstva, spojená niklovou vrstvou. **Takmer neobmedzená životnosť!**

Použitie:

Na ostrenie a brúsenie nástrojov na obrábanie kovu a dreva. Vhodné pre oceľ, HSS a tvrdý kov. Pre malé alebo špicaté nástroje, ktoré používajú nedierovanú plochu.

Nevhodné na pilníkovanie.

Praktická veľkosť, dobrá vhodnosť na zrážanie hrán ostrých HM rezných hrán. Na jemné brúsenie jemných povrchov.

Upozornenie:

Nepoužívať suché, ale s vodou, príp. petrolejom.

Technický opis

Stupeň jemnosti	jemná
Brusivo	diamant
Skratka pre brúsivo	D
Dĺžka	115 mm
Šírka	25 mm
Výška	3 mm
Balenie	Kožené puzdro

Druh produktu

Obťahovacia doštička

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		