



Hrubovací brúsny kotúč PREMIUM***, Ø kotúč×šírka kotúča: 125X7mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	560300 125X7
GTIN	9003171170702
Trieda položky	53T

Popis

Prevedenie:

Špeciálny typ na obrábanie CrNi ocelí. Najlepší brúsny výkon aj na oceli.

Špecifikácia: A30R-BFX.

- Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôbené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.
- Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)
- Uhol brúsenia 20° až 30°
- Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.

Technický opis

maximálne otáčky	12200 min ⁻¹
Ø otvora	22,23 mm
Šírka kotúča	7 mm
Ø kotúčov	125 mm

Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		