

Garant**Súprava skrutkovačov, Počet dielov: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	667533 10
GTIN	4067263129929
Trieda položky	61F

Popis**Prevedenie:**

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene** a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masnými rukami.

Dvojitá čepeľ zo špeciálnej chróm-vanádovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierne hroty s presnými rozmermi.

Obsah:

2 čepele na plochý skrutkovač: 0,8×4 mm/0,6×3,5 mm; 1,2×6 mm/1×5 mm

1 čepeľ pre Phillips: Veľ. 1 / Veľ. 2

1 čepeľ pre Pozidriv: Veľ. 1 / Veľ. 2

2 čepele pre Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

2 čepele pre 6-hran: 2,5/3 mm; 4/5 mm

1 Držiak na bity: 1 ks

Rukoväť 1 2K: 1 ks

Rozsah balenia:

Vrátane textilnej rolovacej tašky.

Technický opis

Výstupný profil	Plochý skrutkovač
-----------------	-------------------

Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov	10
Rukoväť materiálu	dvojzložkový haptoprén
Uzáver je možné otáčať	nie
Funkcia rohatky	nie
Nástavec na výstružník je súčasťou balenia	nie
Teleskopická rukoväť	nie
Typ výrobku	Skrutkovač