

**Garant****RNGN 120700, KB7205, Rozsah použitia: HART****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255770 HART
GTIN	4045197511652
Trieda položky	21H

**Technický opis**

Rozsah použitia	TVRDÁ
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	180 - 250 m/min
Hlavné použitie	H
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Prevedenie rezných hrán	0,1 mm $\times$ 20°
Ďalšie použitie	K
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	KB7205
Posuv $f$	0,05 - 0,15 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Keramika

Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	250 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RNGN 120700
Počet výmien/rezných hrán	16
Atribút Názov produktu	KB7205
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný	250	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	210	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	190	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	180	H
GG(G)	podmienene vhodný	250	K
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		