

Garant**TK vrták aramid, bez povlaku, Ø DC h6: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	121230 12
GTIN	4045197472083
Trieda položky	11Y

Popis**Prevedenie:**

Špeciálna geometria na bezpečné vrtanie aramidových plastov (polyamidov) a aramidových vlákien, ako aj termoplastov a durolastov.

Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technický opis

Menovité -Ø D _c	12 mm
Počet rezných hrán Z	2
Tolerancia stopky	h6
Posuv f v AFK	0,1 mm/ot,
Dĺžka napínacích drážok L _c	50 mm
Tolerancia menovitého Ø	h6
Ø stopky D _s	12 mm
Celková dĺžka L	102 mm
Norma	Výrobná norma
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂	32 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Prevedenie	4xD

Stopka	Valcová stopka s h6
Použité vrtáka	pre aramidy
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
PE-HD	podmienene vhodný	140	N
PA 66	podmienene vhodný	130	N
PEEK	podmienene vhodný	120	N
PF 31	podmienene vhodný	100	N
Aramid AFK	vhodný	110	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	120	N
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		