

**Nástavec KOMET® na jemné vyvrtávanie M302, Typ: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	238310 50
GTIN	4047109082397
Trieda položky	24J

Popis**Prevedenie:**

Vhodné výrobky: č. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M a 268888 BK8425.

Upozornenie:

Použitie s vhodnou jemnou nastavovacou hlavicoú B301. Vhodné otočné rezné doštičky W30 ľavé a W30/W57 v neutrálnej verzii.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239653 10IP
vhodné pre jemnú nastavovaciu hlavicu č. 238301	79; 93
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TO.X 1403..
Hrubé prestavenie S	8 mm
Vonkajší Ø D ₁	25 mm
Úžitková dĺžka L ₁	77,5 mm
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 10IP	239653 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,8	211750 2,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP