

Garant**VNGA 160408, KB7205, Rozsah použitia: HART**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	255761 HART
GTIN	4045197511638
Trieda položky	21H

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitný keramický rezný materiál odolný proti vysokým teplotám so spoľahlivým použitím na tvrdé materiály a materiály, ktoré sa ťažko obrábajú.

KB7205: Keramika na báze oxidu hlinitého a karbidu titánu s povrchovou úpravou na obrábanie materiálov s tvrdosťou do 68 HRC.

Technický opis

Rozsah použitia	TVRDÁ
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 0,9 mm
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Prevedenie rezných hrán	0,2 mm \times 25°
Typ	KB7205

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Keramika
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNGA 160408
Počet výmien/rezných hrán	4
Atribút Názov produktu	KB7205
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný	250	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	210	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	180	H
GG(G)	podmienene vhodný	250	K
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		