

**VNGA 160408, KBN25M, Typ: ME****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255682 ME
GTIN	4960664529971
Trieda položky	25H

Popis**Prevedenie:**

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT. MultiEdge; 2, príd. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 200 m/min
Prevedenie rezných hrán	ME
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Typ	KBN25M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNGA 160408
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN25M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	podmienene vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
suché	vhodný		