

**Deliaci kotúč PREMIUM***, Ø kotúčov: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563300 115
GTIN	9003170359375
Trieda položky	53T

Popis**Prevedenie:**

Špeciálny typ s vysokou bočnou stabilitou a životnosťou na rezanie **CrNi ocelí**; najlepší výkon aj pri oceli.

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v_c.

Špecifikácia:**A30R-BFXA.****Upozornenie:**

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať. Používajte rezné kotúče INOX so zníženou reznou rýchlosťou.

Technický opis

maximálne otáčky	13300 min ⁻¹
Šírka kotúča	2 mm
Ø otvora	22,23 mm

Popis tvaru	zalomený
Špecifikácia	A30R-BFXA
Ø kotúčov	115 mm
pre hrúbky materiálu	6 - 10 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		
suché	vhodný		