

**Malý deliaci kotúč PREMIUM*** EXTRA ÚZKY, Ø kotúčov: 75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563050 75
GTIN	9003172992709
Trieda položky	53T

Popis**Prevedenie:**

Extra úzkymalý **rezný kotúč** na použitie na **pneumatických alebo elektrických priamych brúskach**, ideálny do zúžených priestorov. Použitie s upínacím trňom č. 563070. Vyhotovenie s vysokou účinnosťou rezania pre rýchle rezanie bez ostrapkov.

Prevedenie reklamného textu:

Extra úzkymalý **rezný kotúč** na použitie na **pneumatických alebo elektrických priamych brúskach**, ideálny do zúžených priestorov.

Špecifikácia:**A60R-BFXA.****Upozornenie:**

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Technický opis

Popis tvaru	rovný
maximálne otáčky	20300 min ⁻¹

Šírka kotúča	1 mm
Ø otvora	10 mm
Špecifikácia	A60R-BFXA
Ø kotúčov	75 mm
pre hrúbky materiálu	3 - 5 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
Pohonný stroj	Uhlová brúska
Pohonný stroj	Priama brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Upínací trň pre malý deliaci kotúč vhodné pre \varnothing otvoru 10

563070 10