


HOLEX**Výhodné balenie strojných závitníkov HSS-E, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1646 M3
GTIN	4067263135104
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok.****Ako č. 132645. Trieda tolerancie: ISO 2 6H****Technický opis**

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø závit	3 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Počet rezných hrán Z	2
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,5 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Počet napínacích drážok	2
Druh závit	M

Norma	DIN 371
Veľkosť závitú	M3
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Ø stopky D _s	3,5 mm
Hĺbka závitú	9 mm
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	11	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	8	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	7	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4	M
CuZn	podmienene vhodný	12	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

Príslušenstvo

Strojný závitník HSS-E M M3

132645 M3