

Garant**Stopková fréza TK GARANT GreenPlus HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	203055 10
GTIN	4067263135722
Trieda položky	11Z

Popis**Prevedenie:**

Na **hrubovanie a dokončovanie** pri **maximálnych hodnotách rezania**. **Optimalizovaná geometria jadra** zabezpečuje **nízku tendenciu k vibráciám**, a tým výrazne **zvýšenú odolnosť voči pretrhnutiu**. **Inovatívna geometria a vysoko výkonná povrchová vrstva** umožňujú obrábanie **rôznych materiálov** pri zachovaní **vysokej teplotnej odolnosti**.

Výhoda:

Portfólio fréz Hoffmann Group má momentálne **najnižšie emisie CO₂ špecifické pre daný produkt** pri výrobe **tyčí z jemnozrnného karbidu**, čím sa **znižuje ekologická stopa** v porovnaní s konvenčne vyrábanými karbidovými tyčami.

Technický opis

Tolerancia menovitého Ø	f8
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,08 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	30 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm ²	0,06 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Ø vôle D_1	9,7 mm

Počet zubov Z	4
Dĺžka britov L_c	22 mm
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,2 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Posuv f_z pre orezávanie v INOX > 900 N/mm ²	0,045 mm
Celková dĺžka L	72 mm
Ø rezných hrán D_c	10 mm
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	230	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	190	P

Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	150	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	90	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	220	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		