


HOLEX**Okrúhla kefa Ocelový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1 × Ø otvoru d1/závit M:
115XM14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5712 115XM14
GTIN	4067263136187
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Zodpovedá č. 571203.

Použitie:

Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.

Spletaná dolava, zabráni sa predčasnému odvinutiu. S **vnútorným závitom M14**, na priame uchytienie **na uhlových brúskach**.

Technický opis

maximálne otáčky	12500 min ⁻¹
Závit M	M14
Hrúbka štetín	0,5 mm
Šírka orezania L ₁	14 mm
Ø kefy D ₁	115 mm
Počet pletencov	20

Dĺžka orezania H ₁	24 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Druh produktu	Okrúhla kefa

Príslušenstvo

Okrúhla kefaOceľový drôt 0,50 mm Ø kefy D1×Ø vývrtu
d1 / závit M 115XM14

571203 115XM14